


TEC FLEX Low & High Power IP00

Lineare LED-Module für flexible und individualisierte Lichtlösungen



Produktfamilien-Eigenschaften

- Flexibles und teilbares LED-Band
- Lichtemittierende Fläche, Durchmesser, Positionierung der Montagelöcher gemäß Zhaga Buch 3
- Erhältlich mit 2,700K, 3,000 K, 4,000 K Farbtemperatur
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden (Temperatur am max. tc)
- Beste Systemkompatibilität mit OPTOTRONIC - Treibern
- Farbkonsistenz in 3 SDCM

Produktfamilien-Vorteile

- Vorverdrahtetes LED-Lichtband einfach und schnell zu installieren per Plug-and-Play
- Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite
- Schutzart: IP00
- Dimmbar (mit geeigneten PWM Dimmmethoden)



Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Stromart	Bemessungsleistung	Spannungsbereich	Sperrspannung
TF300-G1 -827-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,00 W	23...25 V	25 V
TF300-G1 -830-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,00 W	23...25 V	25 V
TF300-G1 -840-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,00 W	23...25 V	25 V
TF300-G1 -850-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,00 W	23...25 V	25 V
TF300-G1 -865-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	14,00 W	23...25 V	25 V
TF1000-G1 -827-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	47,50 W	23...25 V	25 V
TF1000-G1 -830-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	47,50 W	23...25 V	25 V
TF1000-G1 -840-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	47,50 W	23...25 V	25 V
TF1000-G1 -865-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	47,50 W	23...25 V	25 V
TF1000-G1 -850-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	47,50 W	23...25 V	25 V
TF2000-G1 -827-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	77,50 W	23...25 V	25 V
TF2000-G1 -830-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	77,50 W	23...25 V	25 V
TF2000-G1 -840-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	77,50 W	23...25 V	25 V
TF2000-G1 -865-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	77,50 W	23...25 V	25 V
TF2000-G1 -850-05	24,0 V	Gleichspannung (DC)	77,50 W	23...25 V	25 V


Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lichtfarbe LED	Farb- wieder- gabe- index Ra	Lichtfarbe (Bezeichnung)
TF300-G1 -827-05	Weiß	80	Weiß
TF300-G1 -830-05	Weiß	80	Weiß
TF300-G1 -840-05	Weiß	80	Weiß
TF300-G1 -850-05	Weiß	80	Weiß
TF300-G1 -865-05	Weiß	80	Weiß
TF1000-G1 -827-05	Weiß	80	Weiß
TF1000-G1 -830-05	Weiß	80	Weiß
TF1000-G1 -840-05	Weiß	80	Weiß
TF1000-G1 -865-05	Weiß	80	Weiß
TF1000-G1 -850-05	Weiß	80	Weiß
TF2000-G1 -827-05	Weiß	80	Weiß
TF2000-G1 -830-05	Weiß	80	Weiß
TF2000-G1 -840-05	Weiß	80	Weiß
TF2000-G1 -865-05	Weiß	80	Weiß
TF2000-G1 -850-05	Weiß	80	Weiß

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Produkt- gewicht
TF300-G1 -827-05	5000,0 mm	60,00 g
TF300-G1 -830-05	5000,0 mm	60,00 g
TF300-G1 -840-05	5000,0 mm	60,00 g
TF300-G1 -850-05	5000,0 mm	60,00 g
TF300-G1 -865-05	5000,0 mm	60,00 g
TF1000-G1 -827-05	5000,0 mm	60,00 g
TF1000-G1 -830-05	5000,0 mm	60,00 g
TF1000-G1 -840-05	5000,0 mm	60,00 g
TF1000-G1 -865-05	5000,0 mm	60,00 g
TF1000-G1 -850-05	5000,0 mm	60,00 g
TF2000-G1 -827-05	5000,0 mm	64,00 g
TF2000-G1 -830-05	5000,0 mm	64,00 g
TF2000-G1 -840-05	5000,0 mm	64,00 g
TF2000-G1 -865-05	5000,0 mm	64,00 g
TF2000-G1 -850-05	5000,0 mm	64,00 g

Produkt Grafik



TF300-G1 -827-05, TF300-G1 -830-05, TF300-G1 -840-05,
TF300-G1 -850-05, TF300-G1 -865-05, TF1000-G1 -827-05,
TF1000-G1 -830-05, TF1000-G1 -840-05, TF1000-G1 -865-
05, TF1000-G1 -850-05, TF2000-G1 -827-05, TF2000-G1 -
830-05, TF2000-G1 -840-05, TF2000-G1 -865-05, TF2000-
G1 -850-05

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Betriebs-temperatur-bereich	Lager-temperatur-bereich
TF300-G1 -827-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF300-G1 -830-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF300-G1 -840-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF300-G1 -850-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF300-G1 -865-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF1000-G1 -827-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF1000-G1 -830-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF1000-G1 -840-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF1000-G1 -865-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF1000-G1 -850-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF2000-G1 -827-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF2000-G1 -830-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF2000-G1 -840-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF2000-G1 -865-05	-25...80 °C	-30...85 °C
TF2000-G1 -850-05	-25...80 °C	-30...85 °C

Zusätzliche Produktdaten

Produkt-Bezeichnung	EAN Nachfolgetyp	ID der enthaltenen Lichtquelle
TF300-G1 -827-05	4052899527874, 4052899527959	LS_SHZ_600301
TF300-G1 -830-05	4052899527898, 4052899527973	LS_SHZ_600302
TF300-G1 -840-05	4052899527911, 4052899527997	LS_SHZ_600303
TF300-G1 -850-05		LS_SHZ_600304
TF300-G1 -865-05	4052899527935, 4052899528017	LS_SHZ_600305
TF1000-G1 -827-05	4052899525894	LS_SHZ_600306
TF1000-G1 -830-05	4052899525917	LS_SHZ_600307
TF1000-G1 -840-05	4052899525931	LS_SHZ_600308
TF1000-G1 -865-05	4052899525955	LS_SHZ_600310
TF1000-G1 -850-05		LS_SHZ_600309
TF2000-G1 -827-05	4052899528956	LS_SHZ_600297
TF2000-G1 -830-05	4052899528970	LS_SHZ_600311
TF2000-G1 -840-05	4052899528994	LS_SHZ_600312
TF2000-G1 -865-05	4052899529014	LS_SHZ_600314
TF2000-G1 -850-05		LS_SHZ_600313

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Normen	Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle
TF300-G1 -827-05	CE/EAC/ENEC	E
TF300-G1 -830-05	CE/EAC/ENEC	E
TF300-G1 -840-05	CE/EAC/ENEC	E
TF300-G1 -850-05	CE/EAC/ENEC	E
TF300-G1 -865-05	CE/EAC/ENEC	E
TF1000-G1 -827-05	CE/EAC/ENEC	F
TF1000-G1 -830-05	CE/EAC/ENEC	E
TF1000-G1 -840-05	CE/EAC/ENEC	E
TF1000-G1 -865-05	CE/EAC/ENEC	E
TF1000-G1 -850-05	CE/EAC/ENEC	E
TF2000-G1 -827-05	CE/EAC/ENEC	F
TF2000-G1 -830-05	CE/EAC/ENEC	E
TF2000-G1 -840-05	CE/EAC/ENEC	E
TF2000-G1 -865-05	CE/EAC/ENEC	E
TF2000-G1 -850-05	CE/EAC/ENEC	E

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Statistische Warennummer
TF300-G1 -827-05	85395100000
TF300-G1 -830-05	85395100000
TF300-G1 -840-05	85395100000
TF300-G1 -850-05	85395100000
TF300-G1 -865-05	85395100000
TF1000-G1 -827-05	85395100000
TF1000-G1 -830-05	85395100000
TF1000-G1 -840-05	85395100000
TF1000-G1 -865-05	85395100000
TF1000-G1 -850-05	85395100000
TF2000-G1 -827-05	85395100000
TF2000-G1 -830-05	85395100000
TF2000-G1 -840-05	85395100000
TF2000-G1 -865-05	85395100000
TF2000-G1 -850-05	85395100000

Umwelt Informationen
Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
TF300-G1 -827-05	16-06-2023	4062172107020	Lead
TF300-G1 -830-05	11-04-2023	4062172107044	No declarable substances contained
TF300-G1 -840-05	11-04-2023	4062172107068	No declarable substances contained
TF300-G1 -850-05	11-04-2023	4062172107082	No declarable substances contained
TF300-G1 -865-05	11-04-2023	4062172107105	No declarable substances contained
TF1000-G1 -827-05	07-07-2023	4062172107129	Lead
TF1000-G1 -830-05	07-07-2023	4062172107143	Lead
TF1000-G1 -840-05	07-07-2023	4062172107167	Lead
TF1000-G1 -865-05	07-07-2023	4062172107204	Lead
TF1000-G1 -850-05	07-07-2023	4062172107181	Lead
TF2000-G1 -827-05	07-07-2023	4062172107228	Lead
TF2000-G1 -830-05	28-04-2023	4062172107242	Lead
TF2000-G1 -840-05	07-07-2023	4062172107266	Lead
TF2000-G1 -865-05	07-07-2023	4062172107303	Lead
TF2000-G1 -850-05	07-07-2023	4062172107280	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TF300-G1 -827-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9133cea5-6410-4a59-aa22-2a2ffc992bb4
TF300-G1 -830-05			Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
TF300-G1 -840-05			Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
TF300-G1 -850-05			Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
TF300-G1 -865-05			Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
TF1000-G1 -827-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	0d45c291-edf3-4f37-807a-b4632b7e32ef

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TF1000-G1 -830-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	f47ddd96-2f0c-4be0-b9f3-67b340379d83
TF1000-G1 -840-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	f5b78ec7-647f-454a-901a-4fb4ffd026af
TF1000-G1 -865-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9b1283b1-d929-4488-b6ec-9040a3357458
TF1000-G1 -850-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	9742bd4b-148f-415d-a5b8-86454badd42b
TF2000-G1 -827-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	d9920b58-1cd8-421d-aeb4-fa2537f6dce1
TF2000-G1 -830-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	789055d4-3976-4e52-bc3c-aff122903ffc
TF2000-G1 -840-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	85b0066b-1c51-402f-b091-99c5dd464158
TF2000-G1 -865-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	73e72f9a-2287-4087-a748-2e363af4c5cd
TF2000-G1 -850-05	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	ea7f5fd5-7b2f-4c21-9548-ae4d691cfa6a

Technische Ausstattung

- Leichter Anschluss mit optionalem, passenden CONNECTsystem
- Flexessories: kompletter Satz von Aluminumkanälen mit Diffusern und Linsen
- Treiber und Dimmer: große Auswahl von OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX und BLE

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.osram.de

Downloads

Datei	
	User instruction TEC Flex IP00
	Produktdatenblatt TEC Flex IP00 Product Datasheet (EN)
	Broschüren Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (DE)
	Zertifikate TFX ENEC 130520
	Konformitätserklärungen TECFlex CE 4210017 080823
	CAD Daten DWG TEC Flex and TEC Flex Shortpitch
	Eulumdat EULUMDAT Tec Flex IP00
	Eulumdat TF300-G1-827 LTD 130122
	IES data TF300-G1-827 IES 130122
	Eulumdat TF300-G1-830 LTD 130122
	IES data TF300-G1-830 IES 130122
	Eulumdat TF300-G1-840 LTD 130122
	IES data TF300-G1-840 IES 130122
	Eulumdat TF300-G1-850 LTD 130122
	IES data TF300-G1-850 IES 130122
	Eulumdat TF300-G1-865 LTD 130122

Familiendatenblatt

	IES data TF300-G1-865 IES 130122
	Eulumdat TF1000-G1-827 LTD 130122
	IES data TF1000-G1-827 IES 130122
	Eulumdat TF1000-G1-830 LTD 130122
	IES data TF1000-G1-830 IES 130122
	Eulumdat TF1000-G1-840 LTD 130122
	IES data TF1000-G1-840 IES 130122
	Eulumdat TF1000-G1-865 LTD 130122
	IES data TF1000-G1-865 IES 130122
	Eulumdat TF1000-G1-850 LTD 130122
	IES data TF1000-G1-850 IES 130122
	Eulumdat TF2000-G1-827 LTD 130122
	IES data TF2000-G1-827 IES 130122
	Eulumdat TF2000-G1-830 LTD 130122
	IES data TF2000-G1-830 IES 130122
	Eulumdat TF2000-G1-840 LTD 130122
	IES data TF2000-G1-840 IES 130122
	Eulumdat TF2000-G1-865 LTD 130122
	IES data TF2000-G1-865 IES 130122
	Eulumdat TF2000-G1-850 LTD 130122
	IES data TF2000-G1-850 IES 130122

Information Ökodesign Verordnung:

- Dieses Produkt gilt als "umgebendes Produkt" im Sinne der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015.
- Toleranzen der technischen Daten sind entsprechend der Norm „LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung - Anforderungen an die Arbeitsweise“ IEC/EN 62717 angegeben.
- Grundsätzlich ist der Austausch der enthaltenen Lichtquellen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts unter Verwendung allgemein verfügbarer Werkzeuge für geschulte Elektrofachkräfte möglich. Dazu muss die Anwendungsumgebung ausreichend zugänglich sein, damit die erforderliche Anzahl von Lichtquellen ersetzt und die volle elektrische, mechanische, thermische und optische Funktionalität wiederhergestellt werden kann. Dies gilt nicht für die Produktfamilien LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse und LUMINENT Milky. Hier ist die enthaltene Lichtquelle ein integrierter Bestandteil des umgebenden Produkts und die Trennung von Lichtquelle und umgebendem Produkt führt aufgrund der engen mechanischen, elektrischen, optischen und thermischen Wechselwirkungen sowie ggf. des Schutzes vor Umwelteinflüssen zu irreversiblen Beschädigungen. Ein Austausch der Lichtquelle unter Verwendung von allgemein verfügbaren Werkzeugen ist daher für diese Produkte nicht sinnvoll.
- Demontage von Lichtquellen aus umgebenden Produkten am Ende der Lebensdauer: Umgebende Produkte mit Lichtquellen, die in der Länge skalierbar sind, können auf die definierte Länge der enthaltenen Lichtquelle zugeschnitten und – soweit zutreffend – mechanisch von Schutz- und/oder optischen Abdeckungen getrennt werden. Umgebende Produkte müssen durch eine Fachkraft von der Installationsumgebung und ggf. von anderem Montagezubehör getrennt werden. Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172107020	TF300-G1 -827-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107044	TF300-G1 -830-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107068	TF300-G1 -840-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107082	TF300-G1 -850-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107105	TF300-G1 -865-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107129	TF1000-G1 -827-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107143	TF1000-G1 -830-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107167	TF1000-G1 -840-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107204	TF1000-G1 -865-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g
4062172107181	TF1000-G1 -850-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1254.00 g

Verpackungsinformationen

4062172107228	TF2000-G1 -827-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1294.00 g
4062172107242	TF2000-G1 -830-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1294.00 g
4062172107266	TF2000-G1 -840-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1294.00 g
4062172107303	TF2000-G1 -865-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1294.00 g
4062172107280	TF2000-G1 -850-05	Versandschachtel 10	225 mm x 240 mm x 120 mm	6.48 dm ³	1294.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
TF300-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF300-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF300-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF300-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF300-G1 -827-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF300-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF300-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF300-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF300-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF300-G1 -827-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF300-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF300-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF300-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF300-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF300-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF300-G1 -830-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF300-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF300-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF300-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF300-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF300-G1 -830-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858

Familiendatenblatt

TF300-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF300-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF300-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF300-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF300-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF300-G1 -840-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF300-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF300-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF300-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF300-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF300-G1 -840-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF300-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF300-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF300-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF300-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF300-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF300-G1 -850-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF300-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF300-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF300-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF300-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF300-G1 -850-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF300-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF300-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF300-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF300-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF300-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF300-G1 -865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF300-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF300-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF300-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF300-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF300-G1 -865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF300-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF1000-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1000-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1000-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1000-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676

Familiendatenblatt

TF1000-G1 -827-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF1000-G1 -827-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF1000-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1000-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1000-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1000-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF1000-G1 -830-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF1000-G1 -830-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF1000-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1000-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1000-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1000-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF1000-G1 -840-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF1000-G1 -840-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF1000-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1000-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1000-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1000-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF1000-G1 -865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964

Familiendatenblatt

TF1000-G1 -865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF1000-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF1000-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF1000-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF1000-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF1000-G1 -850-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF1000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF1000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF1000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF1000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF1000-G1 -850-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF1000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF2000-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000-G1 -827-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000-G1 -827-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000-G1 -827-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000-G1 -827-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000-G1 -827-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF2000-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000-G1 -830-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000-G1 -830-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000-G1 -830-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000-G1 -830-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000-G1 -830-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF2000-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000-G1 -840-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638

Familiendatenblatt

TF2000-G1 -840-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000-G1 -840-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000-G1 -840-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000-G1 -840-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF2000-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000-G1 -865-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000-G1 -865-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000-G1 -865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000-G1 -865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000-G1 -865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046
TF2000-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-050 KIT 10PCS	▶ 4062172179591
TF2000-G1 -850-05	CONN-FLEX -2P-200 KIT 10PCS	▶ 4062172179614
TF2000-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-003 KIT 10PCS	▶ 4062172179638
TF2000-G1 -850-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TF2000-G1 -850-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TF2000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TF2000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TF2000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TF2000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TF2000-G1 -850-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TF2000-G1 -850-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.